



## Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Árucikk kategória	250

### Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Vágóélek száma Z	5
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	25 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	23,3 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	57 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,74 fok
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------