

## Véső, lyukasztó, csapszegkiütő készlet, Szerszámok száma: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	954678 10
GTIN	2050002004382
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 (10 G × 20 G ill. 250 × 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

#### Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954678 méret: 1 db

Laposvágó, 740500 sz. 200 méret: 1 db

Keresztvéső, 740600 sz. 200 méret: 1 db

Lyukasztó 745500 sz. 3; 4 méret: 1–1 db

Csapszegkiütő 747000 sz. 2; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1–1 db

### Műszaki leírás

Szélesség	250 mm
-----------	--------

Mélység G-ben	10
Szerszámok száma	10
Mélység	250 mm
Szélesség G-ben	10
Kivitel	ütőszerszámmal
Súly	1,344 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×10
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 2 mm	747000 2
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 4 mm	745500 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954678	952001 954678
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 5 mm	747000 5
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 4 mm	747000 4
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 6 mm	747000 6
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 3 mm	745500 3
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 8 mm	747000 8
Laposvéső Teljes hossz 200 mm	740500 200
Keresztvéső Teljes hossz 200 mm	740600 200
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 3 mm	747000 3