



Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 28/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Ø D ₃	21 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	28 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Maximális fogásmélység a _{p max}	1 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Felfogó menet M	M12
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	19,3 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	49 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,89 fok
Interpolációs marás Ø D _{max}	54 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------