



Villanszerelő csavarhúzó, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	954511 5
GTIN	2050002004337
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

keményhab betét, üres, 915500 sz. 915210 méret: 1 db

WERA elektronikai lapos csavarhúzó, 663200 sz. 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db

WERA elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 668620 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	5
Szerszámok száma	5
Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	10
Mélység	250 mm

Kivitel	teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly	0,338 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663200 5,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663200 3,5
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954511	952001 954511
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668620 2
Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663200 4
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668620 1