

**Garant****Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 22****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953701 22
GTIN	4062406157074
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

**Új GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953701 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret: 1–1 db

GARANT hatszög rátűzőkulcs 631729 sz. 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 632025 sz. 1/4 méret: 1 db

GARANT toldószár, 632429 sz. 150 méret: 1 db

GARANT nyeles hajtószár 632829 sz. 146 méret: 1 db

GARANT keresztmarkolat 633029 sz. 116 méret: 1 db

GARANT kardáncsukló 633529 sz. 1/4 méret: 1 db

## Műszaki leírás

Szerszámok száma	22
Súly	0,624 kg
Mélység G-ben	10
Mélység	250 mm
Szélesség G-ben	8
Szélesség	200 mm
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm	631729 3
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631029 13
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632429 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm	631729 5
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953701	952001 953701
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm	631729 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 6 mm	631729 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631029 4,5
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631029 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631029 3,5