

**Garant****Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953821 32
GTIN	4062406157326
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 (10 G × 20 G ill. 250 × 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953821 méret: 1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 640025 sz. 1/2 méret: 1 db

GARANT toldószár, 641029 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db

GARANT keresztmarkolat 641329 sz. 295 méret: 1 db

GARANT kardáncsukló 641629 sz. 1/2 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej 642229 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret: 1–1 db

GARANT 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

**Műszaki leírás**

Súly	4,236 kg
Szerszámok száma	32

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm
Mélység	500 mm
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642229 19
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953821	952001 953821
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642229 12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642229 22
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642229 15
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642229 34
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642229 30
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642229 27
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642229 14
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642229 8

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642229 16
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642229 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642229 21
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642229 13
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642229 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642229 32
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642229 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642229 11
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642229 17
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7