


Garant**Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, Szerszámok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954210 8
GTIN	4062406157524
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártporusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954210 méret: 1 db

GARANT precíziós Seeger gyűrű fogó 719770 sz. J0; J1; J2; J3 méret: 1–1 db

GARANT precíziós Seeger gyűrű fogó 719870 sz. A0; A1; A2; A3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szerszámok száma	8
Szélesség	200 mm
Kivitel	fogókkal

Súly	1,462 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A3	719870 A3
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A0	719870 A0
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A1	719870 A1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J1	719770 J1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A2	719870 A2
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J0	719770 J0
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J3	719770 J3
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2	719770 J2
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954210	952001 954210