



Dugókulcs készlet 1/4 col, Szerszámok száma: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	953704 20
GTIN	4062406157104
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953704 méret: 1 db

HOLEX 6-szög dugókulcs fej 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret: 1–1 db

HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 631720 sz. 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db

HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 632090 sz. 1/4 méret: 1 db

HOLEX toldószár, 632420 sz. 150 méret: 1 db

HOLEX nyeles hajtószár 632840 sz. 150 méret: 1 db

HOLEX T-hajtószár 633029 sz. 116 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység	250 mm
Súly	0,581 kg
Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	10
Szerszámok száma	20
Szélesség G-ben	8
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 6 mm	631720 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631020 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631720 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colrövid Hatszög 3 mm	631720 3
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953704	952001 953704
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colrövid Hatszög 4 mm	631720 4