


HOLEX**Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet, Szerszámok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954214 8
GTIN	4062406157555
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártporusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954214 méret: 1 db

HOLEX precíziós Seeger gyűrű fogó 719805 sz. J0; J1; J2; J3 méret: 1–1 db

HOLEX precíziós Seeger gyűrű fogó 719905 sz. A0; A1; A2; A3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	8
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Kivitel	fogókkal

Súly	1,253 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Seeger gyűrű fogó Típus A0	719905 A0
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954214	952001 954214
Seeger gyűrű fogó Típus A1	719905 A1
Seeger gyűrű fogó Típus J3	719805 J3
Seeger gyűrű fogó Típus A3	719905 A3
Seeger gyűrű fogó Típus J2	719805 J2
Seeger gyűrű fogó Típus J0	719805 J0
Seeger gyűrű fogó Típus J1	719805 J1
Seeger gyűrű fogó Típus A2	719905 A2