



Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 11



Rendelési adatok

Rendelés száma	953438 11
GTIN	2050002011816
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953438 méret: 1 db

WERA lapos csavarhúzó 662200 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret: 1–1 db

WERA csavarhúzó Phillips-hez, 668260 sz. 0; 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szerszámok száma	11
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	11
Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	20
Súly	0,846 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20

Termék fajtája

Keményhab betét

Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 0

668260 0

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm

662200 4

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 3

668260 3

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm

662200 6,5

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 2

668260 2

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 1

668260 1

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm

662200 2,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm

662200 5,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm

662200 3,5

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3 mm

662200 3

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953438

952001 953438

Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 8 mm

662200 8