



## Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Árucikk kategória	250

### Műszaki leírás

Felfogó menet M	M10
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	30 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	1 mm
Vágóélek száma Z	4
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	11,3 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	33 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	1,52 fok
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------