




Dugókulcs készlet teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	954532 7
GTIN	2050002004344
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954532 méret: 1 db
WIHA dugókulcs 622500 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szerszámok száma	7
Szerszámok száma	7
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Súly	0,909 kg
Mélység G-ben	20
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20

Termék fajtája

Keményhab betét

Tartozék

Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	622500 13
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 5,5 mm	622500 5,5
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	622500 10
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 7 mm	622500 7
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954532	952001 954532
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 9 mm	622500 9
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 6 mm	622500 6
Dugókulcs nyéllteljesen szigetelt Kulcsnyílás 8 mm	622500 8