

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953707 24
GTIN	4062406157128
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953707 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej 637125 sz. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

GARANT 6-szög rátűzőkulcs 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret: 1–1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 635025 sz. 3/8 méret: 1 db

GARANT toldószár, 635429 sz. 75; 125 méret: 1–1 db

GARANT keresztmarkolat 635729 sz. 200 méret: 1 db

GARANT kardáncsukló 636229 sz. 3/8 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	8
Súly	1,318 kg
Mélység	250 mm
Szerszámok száma	24
Mélység G-ben	10
Szélesség	200 mm
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 3 mm	637629 3
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	637125 14
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635025 3/8
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 15 mm	637125 15
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	637125 13
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	637125 11
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637629 6
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 19 mm	637125 19
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 16 mm	637125 16
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 8 mm	637125 8

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 9 mm	637125 9
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637629 4
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	637125 10
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	637125 12
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 7 mm	637125 7
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 17 mm	637125 17
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 18 mm	637125 18
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637629 7
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953707	952001 953707
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637629 5
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637629 10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637629 8