

Garant**Nyomatékkulcs készlet 60 Nm 3/8 col, Szerszámok száma: 22****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953961 22
GTIN	4062406157364
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953961 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej 637125 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db
GARANT toldósár, 635429 sz. 75; 125; 240 méret: 1–1 db
GARANT nyomatékkulcs átkapcsolható racsnival 656050 sz. 60 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szerszámok száma	22
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	22
Mélység	500 mm
Súly	1,632 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	637125 11
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm	656050 60
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 19 mm	637125 19
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637629 6
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 16 mm	637125 16
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953961	952001 953961
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 3 mm	637629 3
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637629 5
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	637125 13
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 15 mm	637125 15
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 18 mm	637125 18
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	637125 14
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 9 mm	637125 9
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637629 8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637629 10

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 17 mm	637125 17
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	637125 12
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 8 mm	637125 8
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	637125 10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637629 4