




Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	953441 9
GTIN	2050002004252
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953441 méret: 1 db

WERA lapos csavarhúzó 660100 sz. 3,5; 4; 5,5; 7; 10 méret: 1–1 db

WERA csavarhúzó Phillips-hez, 667700 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szélesség	200 mm
Szerszámok száma	9
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Súly	0,984 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel Kereszthorony méret 2	667700 2
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660100 10
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660100 5,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660100 3,5
Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel Kereszthorony méret 3	667700 3
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 7 mm	660100 7
Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel Kereszthorony méret 1	667700 1
Csavarhúzó Phillips-hez, Kraftform nyéllel Kereszthorony méret 0	667700 0
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660100 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953441	952001 953441