

Garant**Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet belső, Szerszámok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954217 8
GTIN	4062406157586
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártporusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954217 méret: 1 db

GARANT precíziós Seeger gyűrű fogó 719770 sz. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	8
Kivitel	fogókkal

Súly	1,491 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J21	719770 J21
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J11	719770 J11
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J0	719770 J0
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954217	952001 954217
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J01	719770 J01
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J3	719770 J3
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2	719770 J2
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J1	719770 J1
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J31	719770 J31