



## Szerszámrendező rendszer készlet 2 fiókhhoz, Típus: H1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	955061 H1
GTIN	4062406158460
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

#### Alkalmazható:

**GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és **20 G × 16 G**, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

914520 – 914582 sz. műhelykocsikhoz.

#### Tartalom:

Csillag-villáskulcs készlet 952435 sz. 19 méret: 1 db

Csavarhúzó Készlet 953444 sz. 11 méret: 1 db

Fogó készlet 954207 sz. 5 méret: 1 db

Dugókulcs készlet, 953704 sz. 20 méret: 1 db

Hajlított hatszögkulcs készlet, 953147 sz. 17 méret: 1 db

Műhelyberendezés: Műhelykocsi

### Műszaki leírás

Kivitel	Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Műhelyberendezés	Műhelykocsi
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 1	668401 1
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953444	952001 953444
Csillag-villáskulcs készlet Kulcsok száma 19	613960 19
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660701 10
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953147	952001 953147
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660701 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
Telefonfogó, egyenes, matt fényű Teljes hossz 200 mm	713200 200
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955110	952001 955110
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
Hajlított hatszögműkulcs készlet nikkelezett Kulcsok száma 9	627225 9
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631720 4
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 6 mm	631720 6
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 3	668401 3

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954207	952001 954207
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660701 2,5
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 300 mm	706151 300
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 2	668401 2
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 0	668401 0
Kengyeles mikrométer Méréstartomány 0-25 mm	420402 0-25
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 7 mm	660701 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631020 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
Nyeles hajtószár Multicraft nyéllel 1/4 col	632835
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
Oldalsípőfogó, matt fényű Teljes hossz 160 mm	725250 160
Vanádium kombinált fogó, matt fényű Teljes hossz 180 mm	703000 180
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631720 3
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel Méréstartomány 150 mm	412680 150
Jelölőtoll Szín B	085130 B
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval	632300
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953704	952001 953704
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631720 5
	624921 8

Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz gömbvégű fejjel  
Csavarhúzó száma 8

Telefonfogó, hajlított, matt fényű Teljes hossz 200 mm	713600 200
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952435	952001 952435
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3 mm	660701 3
Műanyag mérce Hossz 1 m	466200 1
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 300 mm	706150 300