

HOLEX**Villanszerelő csavarhúzó, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954534 11
GTIN	4062406157739
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954534 méret: 1 db

HOLEX villanszerelő lapos csavarhúzó 663301 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret: 1–1 db

HOLEX elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 668631 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	11
Szélesség	200 mm
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	11
Mélység G-ben	20
Kivitel	teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly	0,887 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 0	668631 0
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663301 8
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954534	952001 954534
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 3	668631 3
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668631 1
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663301 4
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663301 5,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663301 3,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663301 2,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668631 2
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663301 6,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	663301 3