

**HOLEX****Dugókulcs készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953710 24
GTIN	4062406157159
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

**Új GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rásztermérettel.

A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953710 méret: 1 db

HOLEX 6-szög dugókulcs fej 637220 sz. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 637620 sz. 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db

HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 635090 sz. 3/8 méret: 1 db

HOLEX toldószár, 635420 sz. 75; 125 méret: 1–1 db

HOLEX T-hajtószár 635720 sz. 200 méret: 1 db

HOLEX kardáncsukló 636220 sz. 3/8 méret: 1 db

## Műszaki leírás

Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	24
Mélység G-ben	10
Mélység	250 mm
Súly	1,384 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 4 mm	637620 4
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 6 mm	637620 6
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 10 mm	637620 10
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637220 19
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 5 mm	637620 5
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 8 mm	637620 8
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635420 125
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635420 75
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953710	952001 953710
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637220 13
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 9 mm	637220 9
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637220 15
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637220 12
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 7 mm	637220 7

T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635720 200
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636220 3/8
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637220 14
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637220 10
Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635090 3/8
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637220 18
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637220 11
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col Hatszög 3 mm	637620 3
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637220 17
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637220 16
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 8 mm	637220 8