

Garant**Nyomatékkulcs készlet 120 Nm 1/2 col, Szerszámok száma: 23****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953966 23
GTIN	4062406157395
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953966 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej, 642325 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db

GARANT 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 5; 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

GARANT toldósár, 641029 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db

GARANT nyomatékkulcs átkapcsolható racsnival 656050 sz. 120 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	23
Szélesség	200 mm
Szerszámok száma	23
Szélesség G-ben	8
Kivitel	nyomatékkulccsal

Súly	3,331 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642325 14
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642325 11
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642325 19
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642325 10
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 120 Nm	656050 120
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642325 17
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642325 15
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642325 16
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642325 13
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953966	952001 953966
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642325 24
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130

6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642325 18
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642325 12
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642325 22
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642325 21