

**Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/6mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 221960 32/6   |
| GTIN              | 4960664741151 |
| Árucikk kategória | 250           |

**Műszaki leírás**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Teljes hossz $L_{ges}$                        | 40 mm                |
| Váltólapka csavar                             | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$            | 1 mm                 |
| $\varnothing D_3$                             | 25 mm                |
| Vágóél $\varnothing D_c$                      | 32 mm                |
| Hozzávaló váltólapka                          | LOGU 0303..          |
| Vágóélek száma Z                              | 6                    |
| Felfogó menet M                               | M16                  |
| belső hűtés                                   | igen                 |
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz | 23,3 mm              |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$     | 57 mm                |
| Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$            | 0,74 fok             |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$     | 62 mm                |
| Szárkivitel                                   | menettel             |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Marási felhasználási   | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási   | Plunging       |
| Marási felhasználási   | Körmarás       |
| Forgácsolási stratégia | HPC            |
| Termék fajtája         | Másolómaró     |

---

## Tartozék

|               |        |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229713 |
|---------------|--------|