

**Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Árucikk kategória	250

**Műszaki leírás**

Felfogó menet M	M12
Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Vágóélek száma Z	4
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	16,3 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	43 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,05 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------