

**HOLEX****Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953444 11
GTIN	4062406157005
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

Új **GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953444 méret: 1 db

HOLEX lapos csavarhúzó 660701 sz. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 méret: 1–1 db

HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

**Műszaki leírás**

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	11
Szélesség	200 mm
Súly	1,006 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 7 mm	660701 7
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2	668401 2
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 2,5 mm	660701 2,5
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 1	668401 1
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 3	668401 3
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 10 mm	660701 10
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 0	668401 0
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 8 mm	660701 8
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 3 mm	660701 3
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953444	952001 953444