

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	LOGU 030310 ER-GM
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,6 mm
Sarokrádiusz	1 mm
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 1,9 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		