

**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221976 S
GTIN	4960664741656
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,2 - 0,8 mm

Váltólapka ISO kód: LOGU 030310 ER-GM

Típus: S

Sarokrádiusz: 1 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,6 mm

Műszaki leírás

Típus	S
Váltólapka ISO kód	LOGU 030310 ER-GM
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,6 mm
Sarokrádiusz	1 mm

Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Inconel	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		