


Garant**Fogó készlet, Szerszámok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954295 5
GTIN	4062406157654
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 (10 G × 20 G ill. 250 × 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954295 méret: 1 db
GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db
GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 200 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, hajlított 713440 sz. 200 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szerszámok száma	5
Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm

Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Súly	1,553 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713040 200
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954295	952001 954295
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706000 250
Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 180 mm	700940 180
Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713440 200
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724840 160
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706001 250