



## Csavarhúzó üthető véggel, Szerszámok száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	953447 8
GTIN	2050002011823
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

#### Alkalmazható:

Új **GARANT műhelykocsik** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953447 méret: 1 db

WERA lapos csavarhúzó üthető véggel 660300 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10 méret: 1–1 db

WERA csavarhúzó üthető véggel Phillips-hez, 668300 sz. 1; 2; 3 méret: 1–1 db

### Műszaki leírás

Szélesség	200 mm
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	8
Súly	1,087 kg

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 10 mm	660300 10
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953447	952001 953447
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 2	668300 2
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 4,5 mm	660300 4,5
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 1	668300 1
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 3,5 mm	660300 3,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Csavarhúzó Phillips-hezüthető véggel Kereszthorony méret 3	668300 3