

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 37****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953741 37
GTIN	2050002004276
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953741 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej, 637125 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db

GARANT rátűzőkulcs Torx®-hoz 637560 sz. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 méret: 1–1 db

GARANT 6-szög rátűzőkulcs 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret: 1–1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 635025 sz. 3/8 méret: 1 db

GARANT toldószár, 635429 sz. 75; 125; 240 méret: 1–1 db

GARANT keresztmarkolat 635729 sz. 200 méret: 1 db

GARANT kardáncsukló 636229 sz. 3/8 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség	200 mm
-----------	--------

Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	8
Súly	2,211 kg
Mélység G-ben	20
Szerszámok száma	37
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637629 6
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 19 mm	637125 19
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX20	637560 TX20
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637629 7
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX9	637560 TX9
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 21 mm	637125 21
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX15	637560 TX15
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	637125 11
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953741	952001 953741
Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus 3/8	635025 3/8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637629 8

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 22 mm	637125 22
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 16 mm	637125 16
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 24 mm	637125 24
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 8 mm	637125 8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 3 mm	637629 3
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	637125 13
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	637125 10
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	637125 12
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637629 4
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX30	637560 TX30
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 15 mm	637125 15
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637629 10
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX25	637560 TX25
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX45	637560 TX45
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 18 mm	637125 18
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 125 mm	635429 125
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 9 mm	637125 9
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX40	637560 TX40
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX27	637560 TX27
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	637125 14
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637629 5

Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX10

637560 TX10

6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 17 mm

637125 17