


**Garant****Fogó készlet, Szerszámok száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	954201 5
GTIN	4062406157456
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontraszt szín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

**Alkalmazható:**

**Új GARANT műhelykocsi** teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

**Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954201 méret: 1 db  
GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db  
GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db  
GARANT telefonfogó, hajlított 713440 sz. 200 méret: 1 db  
GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 200 méret: 1 db  
GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db

**Műszaki leírás**

Szélesség G-ben	8
Szerszámok száma	5
Szélesség	200 mm

Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Kivitel	fogókkal
Súly	1,522 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 180 mm	700940 180
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706000 250
Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713040 200
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706001 250
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954201	952001 954201
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724840 160
Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713440 200