

Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 30****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 953747 30 |
| GTIN | 4062406157234 |
| Árucikk kategória | 91A |

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953747 méret: 1 db

GARANT 6-szög dugókulcs fej, 642325 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db

GARANT 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

GARANT irányváltós kerepes hajtószár 640025 sz. 1/2 méret: 1 db

GARANT toldószár, 641029 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db

GARANT keresztmarkolat 641329 sz. 295 méret: 1 db

GARANT kardáncsukló 641629 sz. 1/2 méret: 1 db

Műszaki leírás

| | |
|------------------|--------|
| Mélység | 500 mm |
| Szerszámok száma | 30 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Szerszámok száma | 30 |
| Szélesség G-ben | 8 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Szélesség | 200 mm |
| Súly | 3,891 kg |
| Kivitel | dugókulcsokkal |
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 8×20 |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Termék fajtája | Keményhab betét |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm | 642325 19 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm | 643229 12 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm | 643229 8 |
| Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm | 641029 255 |
| Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm | 641029 75 |
| Irányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2 | 640025 1/2 |
| Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2 | 641629 1/2 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm | 642325 13 |
| Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm | 641029 130 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm | 642325 11 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm | 642325 10 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm | 643229 5 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm | 642325 22 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm | 642325 12 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm | 642325 17 |
| Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm | 641329 295 |

| | |
|---|---------------|
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm | 642325 18 |
| Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953747 | 952001 953747 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm | 642325 14 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm | 642325 21 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm | 643229 10 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm | 642325 8 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm | 643229 4 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm | 643229 6 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm | 642325 27 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm | 642325 15 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm | 643229 14 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm | 642325 30 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm | 642325 16 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm | 642325 24 |
| 6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm | 642325 32 |
| Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus | 640025 |