



Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 30



Rendelési adatok

Rendelés száma	953751 30
GTIN	4062406157265
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új **20 G × 16 G** ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953751 méret: 1 db

HOLEX 12-szög dugókulcs fej, 642120 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db

HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 643220 sz. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 640190 sz. 1/2 méret: 1 db

HOLEX toldószár, 641020 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db

HOLEX T-hajtószár 641320 sz. 295 méret: 1 db

HOLEX kardáncsukló 641620 sz. 1/2 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Súly	4,046 kg

Mélység	500 mm
Szerszámok száma	30
Szélesség G-ben	8
Szélesség	200 mm
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643220 6
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642120 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642120 27
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643220 8
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641020 255
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642120 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642120 18
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642120 24
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642120 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642120 15
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642120 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642120 13
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643220 5

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953751	952001 953751
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641020 75
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642120 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642120 11
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642120 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642120 30
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643220 4
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval	640220
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642120 17
T-hajtósár, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643220 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642120 21
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643220 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642120 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642120 32
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643220 10