

**Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Vágóél Ø D _c	25 mm
Felfogó menet M	M12
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Ø D ₃	18 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	16,3 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	43 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,05 fok
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Ferde bemarás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------