

**LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,2 - 1,5 mm

Váltólapka ISO kód: LOGU 030310 ER-GM

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 1 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,6 mm

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	LOGU 030310 ER-GM
Típus	ST1400
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,6 mm
Sarokrádiusz	1 mm

Minőség	PR1525
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		