



## Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col, Szerszámok száma: 39



### Rendelési adatok

Rendelés száma	953833 39
GTIN	4062406158705
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953833 méret: 1 db  
HOLEX 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret: 1–1 db  
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 1/4 col 631720 sz. 3; 4; 5 méret: 1–1 db  
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632090 sz. 1/4 méret: 1 db  
HOLEX toldószár 1/4 col 632420 sz. 50; 150 méret: 1–1 db  
HOLEX nyeles hajtószár 1/4 col 632840 sz. 150 méret: 1 db  
HOLEX T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db  
HOLEX kardáncsukló 1/4 col 633520 sz. 1/4 méret: 1 db  
HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640190 sz. 1/2 méret: 1 db  
HOLEX toldószár 1/2 col 641020 sz. 125 méret: 1 db  
HOLEX T-hajtószár 1/2 col 641320 sz. 295 méret: 1 db  
HOLEX kardáncsukló 1/2 col 641620 sz. 1/2 méret: 1 db  
HOLEX 12-szög dugókulcs 1/2 col 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db  
HOLEX 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

### Műszaki leírás

Mélység	500 mm
---------	--------

Súly	3,179 kg
Mélység G-ben	20
Szerszámok száma	39
Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631720 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642120 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643220 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643220 12
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval	640220
T-hajtószár, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642120 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642120 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642120 22
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631720 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642120 16

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642120 17
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150	632840 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632090 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643220 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643220 8
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631720 3
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642120 19
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953833	952001 953833
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632420 50
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633520 1/4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642120 21
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643220 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641020 130
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642120 18
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642120 24
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2