

HOLEX**Digitális műhelytolómérő ABS + tartozék készlet, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412815 150
GTIN	4062406156497
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

A készlet tartalmaz digitális tolómérőt és tartozék készletet.

- **Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Nagyméretű, kontrasztos digitális kijelző. A mérőfelületek leppeltek. Robusztus fém házzal.**
- **Tartozék készlet digitális tolómérőhöz – lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.**

Tartalom:

1× digitális tolómérő 412821 sz. 150 méret.

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

1 × 412747 sz. 3,5 méretű tartozék készlet **tartalma:**

2 pár mérőbetét tartó, rövid és hosszú.

3 pár mérőbetét Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm mérőtárcsával.

2 pár mérőbetét Ø 9 mm, 60° és Ø 12 mm, 60° mérőkúppal.

1 pár mérőbetét Ø 1,5×9 mm mérőhengerrel.

1 × rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.

1 × hajlított kulcs.

1× mélységmérő híd 75 mm.

Stabil műanyag doboz.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Leolvasás	0,0005 coll

Csőrhossz	40 mm
Kalibrálás	A1
Szabvány	ISO 13385
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mérőfelület	finomra leppelt
Mélységmérő van	igen
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Mélységmérő híd	412710
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartozék készlet digitális tolómérőhöz Maximális csőrvastagság 3,5 mm	412747 3,5
Digitális műhelytolómérőABS Méréstartomány 150 mm	412821 150

Csavar mélységmérő tartóhoz

412236