

Oktató szerszámkészlet, 43 darabos, ipari szerelők részére összecsukható láda nélkül, Szerszámok száma: 43



Rendelési adatok

Rendelés száma	680265 43
GTIN	2050002003576
Árucikk kategória	66H

Leírás

Tartalom:

Mágneses tartó: 3 db 085915 sz. 20 méret

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

Talpas derékszög: 1 db 452600 sz. 100×70 méret

Precíziós rugós hegyeskörző: 1 db 457000 sz. 150 méret

Rajztű, egyenes: 1 db 458500 sz.

Acél mérőléc: 1 db 461805 sz. 300 méret

GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret

DICK lapos reszelő, 1-es vágat: 1-1 db 510100 sz. 150; 250 méret

DICK lapos reszelő, 3-as vágat: 1-1 db 510300 sz. 150; 250 méret

DICK háromélű reszelő, 1-es vágat: 1 db 511100 sz. 250 méret

DICK háromélű reszelő, 3-as vágat: 1 db 511300 sz. 200 méret

DICK négyélű reszelő, 1-es vágat: 1 db 512100 sz. 250 méret

DICK négyélű reszelő, 3-as vágat: 1 db 512300 sz. 150 méret

DICK kerek reszelő, 1-es vágat: 1 db 514100 sz. 250 méret

DICK kerek reszelő, 3-as vágat: 1 db 514300 sz. 200 méret

Keményfa reszelőnyelek: 5 db 519400 sz. 100 méret és 5 db 120 méret

Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret

GARANT lapos csavarhúzó: 1 db 660030 sz. 5,5 méret

PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 740900 sz. 150 méret

PB Swiss Tools lyukasztó: 1-1 db 745300 sz. 3; 6 méret

PB Swiss Tools pontozó: 1 db 748900 sz. 120 méret
GARANT lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 500 méret
RENNSTEIG háromélű homorú hántoló: 1 db 836010 sz. 200 méret
RENNSTEIG lapos hántoló: 1 db 837020 sz. 250 méret
GARANT Satupofák (pár): 1 db 967711 sz. 125 méret
 Kézi padkefe: 1 db 087553 sz. 280 méret
uvex® komfort védőszemüveg, víztiszta: 1 db 096504 sz. CLEAR méret
 Hallásvédelem: 1 db 097795 sz. STEEL méret
 Bőr munkáskesztyűk (pár): 1 db 094055 sz. 10 méret

Figyelem:

Szállításkor a szerszámok nincsenek a helyükön.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Szerszámkészlet

Tartozék

Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660030 5,5
Lapos hántoló Pengeshossz 250 mm	837020 250
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Kerek reszelő Szár nélküli hossz 250 mm	514100 250
Háromélű hántoló Pengeshossz 200 mm	836010 200
Laposreszelő Szár nélküli hossz 150 mm	510100 150
Rugós hegyeskörző Hossz L 150 mm	457000 150
Laposreszelő Szár nélküli hossz 150 mm	510300 150
Lyukasztó, különleges minőség Krómozott Hegy Ø 6 mm	745300 6
Lakatos kalapács nyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g	750110 500
Kézi padkefe Poly-Kokos® Hossz 280 mm	087553 280
Pontozó, különleges minőség, krómozott Teljes hossz 120/12 mm	748900 120/12
Védőszemüveg Lencse színezése CLEAR	096804 CLEAR
Lyukasztó, különleges minőség Krómozott Hegy Ø 3 mm	745300 3

Lapos rögzítómagnes belső menettel Ø 20 mm	085915 20
Laposreszelő Szár nélküli hossz 250 mm	510300 250
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2 m	462210 2
Laposreszelő Szár nélküli hossz 250 mm	510100 250
Komfort védőszemüveg uvex pheos cx2 Lencse színezése CLEAR	096504 CLEAR
Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 125 mm	967711 125
Egyenes rajztű	458500
Négyélű reszelő Szár nélküli hossz 150 mm	512300 150
Kesztyű pár Szín marhabőr Kesztyűméret 10	094055 10
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Védőszemüveg Lencse színezése CLEAR	096807 CLEAR
Háromszögreszelő Szár nélküli hossz 200 mm	511300 200
Kerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	514300 200
Háromszögreszelő Szár nélküli hossz 250 mm	511100 250
Pontozó, különleges minőség, krómozott Teljes hossz 120/10 mm	748900 120/10
Négyélű reszelő Szár nélküli hossz 250 mm	512100 250
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Talpas derékszög pontosság 2 Szárhossz 100X70 mm	452600 100X70
Laposvéső Teljes hossz 150 mm	740900 150
Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, kétoldalas osztással Teljes hossz 300 mm	461805 300
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Fülvédő Típus STEEL	097795 STEEL
Fülvédő Bilsom® Viking® Típus	097763
Rugós hegyeskörző Hossz L 150 mm	457005 150