

**Garant****Műhelykocsi univerzális szerszámkészlettel, 174 darabos 4 fiókhhoz, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	689000 1
GTIN	4062406158927
Árucikk kategória	61H

**Leírás****Kivitel:**

Új GridLine sorozatú kompakt műhelykocsi 7 fiókkal, ebből 4 a mellékelt, kiváló minőségű profi szerszámokkal van felszerelve. A következőkből áll: csavarkulcs, 1/2 col dugókulcs, csavarhúzó, fogók, kalapácsok, reszelők, ütőszerszámok, bitek, hajlított kulcsok és kiegészítő termékek. A maradék 3 fiók egyedileg felhasználható. Az univerzális szerszámkészlet pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben található, így minden szerszámnak megvan a saját helye a műhelykocsiban.

A műhelykocsi fiókjainak kioldása a fogantyúba épített központi kioldó markolattal történik. 75 mm fiókonként 1 db 951510 sz. 75 méretű hasított elválasztó lemezt, 125 mm fiókonként 1 db 951510 sz. 125 méretű hasított elválasztó lemezt mellékelünk. A rakodólap szükség esetén más munkalapra (pl. bambuszra) kicserélhető.

**Műhelykocsi kivitele:**

- **Nagy felületű. Praktikus. Karcálló, csúszásgátló és felületkímélő X-ABS tárlófelület.**
- **Rendszerezett. Felosztható. A 7 fiók sok szerszámnak nyújt helyet.**
- **Optikai. Erőteljes. Kétszínű porszórt bevonat, ezüst-antracit RAL 7016 kombinációban.**
- **Mobil. Stabil. 2 fix és 2 kormányozható kerék kerékrögzítővel a megbízható, nyugodt gördülés és nagy stabilitás érdekében.**

**Tartalom:**

Műhelykocsi: 1 db 914540 sz. 7 méret

Csillag-villáskulcs készlet, 19 darabos: 1 db 952428 sz. 19 méret  
 Lapos és Phillips csavarhúzó készlet, 13 darabos: 1 db 953432 sz. 13 méret  
 Dugókulcs készlet 1/2 col, 30 darabos: 1 db 953747 sz. 30 méret  
 Kalapács készlet, 3 darabos: 1-1 db 750110 sz. 300; 500 méret  
 1 db 752520 sz. 40G méret  
 Fogókészlet, 5 darabos: 1 db 954201 sz. 5 méret  
 Reszelő készlet, 5 darabos: 1 db 517411 sz. 200 méret  
 Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz és 6-szöghöz, 22 darabos: 1 db 953141 sz. 22 méret  
 Véső, lyukasztó és csapszegkiütő készlet, 10 darabos: 1 db 954652 sz. 10 méret  
 Műhely tartozék készlet, 63 darabos: 1 db 676040 sz.  
 1 db 845020 sz.  
 1 db 763030 sz. 205 méret  
 Mérőszerszám készlet, 4 darabos: 1 db 410100 sz. 150 méret  
 1 db 461900 sz. 3 méret  
 1 db 466200 sz. 2 méret  
 1 db 081505 sz. 125 méret

**Figyelem:****A szerszámot külön szállítjuk.**

**További szerszámrendező rendszereket műhelykocsikhoz a 952048 sz. alatt talál. A feltöltött 689000 sz. 1 méretű műhelykocsi szállítása csak az EU-n belül lehetséges.**

**Műszaki leírás**

Magasság	1000 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség	800 mm
Fiókok száma	7
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Mélység	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x10
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Hengerzár	Moduláris betét
Felszereltség	felszerelve
Termék fajtája	Műhelykocsi

## Tartozék

LED-es zseblámpaelemekkel Típus 130 mm	081505 130
Bit készlet 61 darabos	676040
LED-es zseblámpaelemekkel Típus 125 mm	081505 125
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Mérőszalag Hossz 3 m	461900 3
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 13	953431 13
Reszelőkészlet 2K nyéllel, 5 darabos, felgöngyölhető tokban Fém Szár nélküli hossz 200 mm	517411 200
Univerzális kés, 2K markolattal 3 pengével, 18 mm	845020
Csillag-villáskulcs készlet Szerszámok száma 19	952428 19
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954201 5
Kímélő kalapács nylon betétekkel Ház Ø / anyag 40G mm	752520 40G
Véső-, lyukasztó-és csapszegkiütő készlet Szerszámok száma 10	954652 10
Hajlított kulcs Torx®-hoz és 6-szöghöz Szerszámok száma 22	953141 22
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g	750110 500
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Dugókulcs készlet 1/2 col Szerszámok száma 30	953747 30
	763030 205

Kombinált olló 2K markolattalegyenes, nyitási méret beállítással Teljes hossz 205 mm

Műhelykocsiteljesen kihúzható fiókokkal Fiókok száma 7	914540 7
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667690 2
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 8 mm	747000 8
Laposvéső Teljes hossz 200 mm	740500 200
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660030 3,5
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724840 160
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642325 13
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953431	952001 953431
Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete Teljes hossz 250 mm	706001 250
Keresztvéső Teljes hossz 200 mm	740600 200
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642325 22
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642325 27
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660030 4
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660030 2,5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642325 16
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 5 mm	747000 5
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952428	952001 952428
Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713440 200
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642325 12

Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal Teljes hossz 180 mm	700940 180
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 4 mm	745500 4
Lyukasztóerősített kivitel Hegy Ø 3 mm	745500 3
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642325 32
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 3	667690 3
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660030 6,5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642325 30
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667690 1
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 2 mm	747000 2
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642325 11
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642325 21
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954201	952001 954201
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 0	667690 0
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953747	952001 953747
Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Csavarhúzó száma 13	625025 13
Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott Kulcsok száma 9	627132 9
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660030 10
Csillag-villáskulcs készlet Kulcsok száma 19	613610 19
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642325 24

Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660030 5,5
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 6 mm	747000 6
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 3 mm	747000 3
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660030 8
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953141	952001 953141
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642325 19
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954652	952001 954652
Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713040 200
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
Csapszegkiütő, normál minőség, festett Hegy Ø D 4 mm	747000 4
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642325 17
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642325 15
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642325 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 00	667690 00
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642325 10
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660030 2
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642325 18
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642325 14
Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21	914227 VA21
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 13	953432 13

