

Garant GRIDLINE

**Kihúzható polc 75 kg, 26×20G, Beépítési magasság: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930654 75
GTIN	4062406158934
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Kihúzható polclap, **100%-ban kihúzható**. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

**Alkalmazható:**

Kiszolgáló szekrény 30×28G.

**Tartalom:**

Kihúzható polclap teljesen 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Gurítható szekrényházban nem építhető be.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos szélesség G-ben	26
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
egyenkénti fiókkioldással	nem
Beépítési magasság	75 mm

Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×20G
Termék fajtája	Kihúzható polc