

## PRYOR

Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085405 5
GTIN	5022044000278
Árucikk kategória	08W

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

#### Felhasználás:

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

#### Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

#### Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

### Műszaki leírás

Szárvastagság	9,5
---------------	-----

Írasmagasság	5 mm
Mélységhatároló	igen
Teljes hossz	70 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/9	085411 5/9
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/0	085411 5/0
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/4	085411 5/4
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/1	085411 5/1
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/5	085411 5/5
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/8	085411 5/8
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/6	085411 5/6
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/3	085411 5/3
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/2	085411 5/2
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 5/7	085411 5/7
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP