



## Akkus ütvefúró csavarozó ONE-KEY™, Típus: M18OPD2-5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.**
  - **REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.**
  - **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
  - **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.**
  - **Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.**
  - **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
  - **Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.**
  - **REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.**
- FUEL™ ONE-KEY™ – A FUEL™ készülékek legújabb generációja integrált Bluetooth technológiával egyedi konfigurációhoz, online készletkezeléshez és készülék általi jelentéshez.**

FUEL™ csúcsmodell nagy nyomatékkal.

#### Előny:

Kefe nélküli POWERSTATE™ motor.

**Tartalom:**

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoszár (HD-Box) és övcsipesz.

**Figyelem:**

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-től talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

**Műszaki leírás**

Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Súly	2,2 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Maximális nyomaték	135 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,33 m/s <sup>2</sup>
Csomagolás	Rendszerkoszár (HD = Heavy Duty)
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	13,2 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Motor felépítése	FUEL™
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	M18ONEPD2-502X
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

---

**Tartozék**

Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C