



Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632385 1/4
GTIN	
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz 5°-os munkaszög.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Teljes hossz: 119 mm

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	119 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Felület	krómozott

