



Akkumulátoros fúró-csavarozó Akku és töltőkészülék nélkül, Típus: 7116116H1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 070200 7116116H1 |
| GTIN | 2050002046474 |
| Árucikk kategória | 03F |

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmen a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Akkus 2 fokozatú fúró-csavarozó kefe nélküli motorral.

- Alacsony karbantartási igényű POWER-Drive EC motor nagy nyomatékkal és túlterhelés elleni védelemmel.
- Mechanikus nyomaték beállítás, 22 fokozatban beállítható, plusz fúrófokozattal.
- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.**
- **Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.**

Előny:

QuickIN MAX csatlakozóval.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül. 2x18 V Li-Ion akku, fúrótokmány, töltőkészülék, övcsipesz, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 - 13 mm |
| Motor felépítése | Kefe nélküli motor |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 400 min ⁻¹ |
| Maximális csigafúró Ø acélban | 25 mm |
| Maximális nyomaték kemény | 90 Nm |
| Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s ² |
| Maximális fordulatszám 2. fokozat | 800 min ⁻¹ |
| Maximális csigafúró Ø fában | 50 mm |
| Maximális fordulatszám 3. fokozat | 1950 min ⁻¹ |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Gyártó jelölése | ASCM 18 QM |
| Súly | 2 kg |
| Maximális nyomaték lágy | 46 Nm |
| Csomagolás | Szállítókoffer |
| Maximális fordulatszám 4. fokozat | 3850 min ⁻¹ |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus |

| | |
|-----------------------|---|
| Jellemző felhasználás | Heavy Duty |
| Akkumulátor kapacitás | 6 Ah |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Energiaellátás | Akkus |
| Alkalmas anyagok | fa |
| Alkalmas anyagok | Acél |
| Termék fajtája | Fúró-csavarozó |
| USP1 | 4 fokozatú meghajtás. 18V |
| USP2 | Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül |

Tartozék

| | |
|---|-----------------|
| Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V | 073835 FE18 |
| Akkumulátoros fúró-csavarozó Akku és töltőkészülék nélkül Típus 71161164 | 070200 71161164 |
| Akku induló készlet Típus 92604323 | 073832 92604323 |