

**SNMG 150612, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 150612 CA515 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: CA515
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Forgácstörő	PH
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Minőség	CA515

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz