

**CNMG 120408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMG 120408 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: PH  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 430 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PH
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 430 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz