

**CNMG 120408 Wiper, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 Wiper CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: WP

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 480 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 480 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	WP
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz