

Rétegelt falemez rakodólap, Méretek G-ben: 40X20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	951985 40X20
GTIN	2050002003880
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópól, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópólcs rögzítőanyag nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Gyártó jelölése	MD Ramp System™ Nitrile Male Yellow
Vastagság	15 mm
Termék fajtája	Takarólap