

Rétegelt falemez rakodólap, Méretek G-ben: 30X28**Rendelési adatok**

Rendelés száma	951985 30X28
GTIN	2050002004962
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Műszaki leírás

Szélesség	750 mm
Mélység	700 mm
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	28
Gyártó jelölése	MD Ramp System™ Nitrile Female Yellow
Vastagság	15 mm
Termék fajtája	Takarólap