

Rétegelt falemez rakodólap, Méretek G-ben: 40X28**Rendelési adatok**

Rendelés száma	951985 40X28
GTIN	2050002004979
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	40
Gyártó jelölése	MD Ramp System™ Nitrile Male Black
Vastagság	15 mm
Termék fajtája	Takarólap