

**VNMG 160408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160408 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 510 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 510 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz