

Kézi leppelő, 35×14×5 mm, Szemcsézet: 220



Rendelési adatok

Rendelés száma	558812 220
GTIN	4037073005102
Árucikk kategória	53D

Leírás

Kivitel:

Csiszolótest 35×14×5 mm. Teljes hossz 150 mm. Nagy él- és felületszilárdságú bórkarbid test.

Felhasználás:

Keményfém vágóélek élezéséhez, lehúzásához, letöréséhez és legömbölyítéséhez esztergakéseken, dörzsárákon, marókon, fúrókon stb. Nagyon kemény munkadarabok finommegmunkálásához is.

Műszaki leírás

Szegmens szélessége	14 mm
Teljes hossz	150 mm
Szegmens magassága	5 mm
Szegmens hossza	35 mm
Szemcsézet	220
Finomsági fok	közepes
Festék	kék
Csiszolóanyag	Bór-karbid
Terméknév attribútum	35×14×5 mm
Termék fajtája	Kézi leppelő

